

650



說明書:

1. 5 滴 / 滴, 3 滴 滴 滴
2. 15 滴 滴 2 滴-滴, 滴 滴 滴 滴, 滴 滴 1.7 滴 1 滴-滴 滴 滴 滴 滴
3. 3 滴 滴 滴 滴, 4.2 滴 滴 / 3.8 滴 滴 / 3.3 滴 滴
4. 滴 滴 滴, 3 滴 滴:  
100% -70% 滴, 70% -30% 滴, 30% -0% 滴
5. 滴 滴 滴 滴: 滴 滴 10s 滴 滴 滴 滴, 滴 8 滴 滴 滴 滴
6. 滴 滴 滴: 滴 滴 10 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴 滴
7. 滴-滴 滴: 滴 滴 滴 滴 3 滴 滴 滴 滴, 滴 滴 = & lt;  
0.4ohm, 滴 滴 滴 滴

8. 000 000000 000000 000000





自 2000 年 以来 我们 一直 秉承 质量 第一 的 宗旨 为 广大 客户 提供 最 优质 的 服务

我们 拥有 完善 的 质量管理体系 和 先进 的 检测设备 确保 产品 质量 稳定 可靠

我们 拥有 丰富 的 行业 经验 和 专业 的 技术 团队 能够 为 客户 提供 全方位 的 技术支持 和 售后服务

